

Arbeitsgang	Toleranz	Wert	Bestelltext	Prozess Nummer Fräser	Prozess Nummer Bohrer	Bürstentyp
Vorbehandlung Strahlen	ca. 8µm		Microstrahlen			Strahlen
Vorbehandlung Bürsten	3-6 µm	5µm	VB 3-6µm	362 VB Bürsten Fräser 3-6 µm		K800 CBN
Vorbehandlung Bürsten	6-10µm	8µm	VB 6-10µm	363 VB Bürsten Fräser 6-10 µm	370 VB Bürsten Bohrer 6-10µm	K800 CBN
Vorbehandlung Bürsten	10-14µm	12µm	VB 10-14µm	364 VB Bürsten Fräser 10-14 µm	371 VB Bürsten Bohrer 10-14µm	K800 CBN
Vorbehandlung Bürsten	14-18µm	16µm	VB 14-18µm	365 VB Bürsten Fräser 14-18µm	372 VB Bürsten Bohrer 14-18µm	K800 CBN
Vorbehandlung Bürsten	18-22µm	20µm	VB 18-22µm	366 VB Bürsten Fräser 18-22µm	373 VB Bürsten Bohrer 18-22µm	K800 CBN
Vorbehandlung Bürsten	22-26µm	24µm	VB 22-26µm	367 VB Bürsten Fräser 22-26µm	374 VB Bürsten Bohrer 22-26µm	K800 CBN
Vorbehandlung Bürsten	26-30µm	28µm	VB 26-30µm	368 VB Bürsten Fräser 26-30µm	375 VB Bürsten Bohrer 26-30µm	K600 CBN
Vorbehandlung Bürsten	30-36µm	33µm	VB 30-36µm		376 VB Bürsten Bohrer 30-36µm	K600 CBN
Vorbehandlung Bürsten	36-44µm	40µm	VB 36-44µm		377 VB Bürsten Bohrer 36-44µm	K800 Diamant
Vorbehandlung Bürsten	44-50µm	46µm	VB 44-50µm		378 VB Bürsten Bohrer 44-50µm	K800 Diamant